

**CCMT 09T308, Soort: CA125P**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260098 CA125P
GTIN	4960664017683
Artikelklasse	25E

## Technische beschrijving

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 180 m/min
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Soort	CA125P
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snedecondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	HQ
Tolerantie	M
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	CCMT09T308-HQ CA125P
Producttype	Wisselplaat voor het draaien