


**WNMG 080416, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252118 CA125P
GTIN	4960664024490
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Hoekradius	1,6 mm
Soort	CA125P
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snedecndities	licht onderbroken
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	PMG
Aantal wisselingen/snijanten	6
ISO-code wisselplaat	WNMG 080416
Tolerantie	M

Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing

150 - 320 m/min

Producttype

Wisselplaat voor het draaien