

**DCMT 070202, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260481 CA125P
GTIN	4960664018062
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 3 mm
Hoofdtoepassing	P
Aantal wisselingen/snikanten	2
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snedecondities	licht onderbroken
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Spaanbreker	GK
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Soort	CA125P

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien