

**CNMA 120404, BUX220, Snijkantuitvoering: M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	255578 M
GTIN	4045197817617
Artikelklasse	22I

Omschrijving**Uitvoering:**

- Wegwerpuitvoering.
- Met één snijkant.

Opmerking:

Andere wisselplaatvormen, afmetingen en hoekradiussen op aanvraag leverbaar.

Soort: BUX220

Snijkantuitvoering: M

Snijdiepte a_p : 0,1 - 0,5 mm

Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 200 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snijkantuitvoering	M
Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,1 - 0,5 mm

Soort	BUX220
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 200 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN
ISO-code wisselplaat	CNMA 120404
Aantal wisselingen/snij kanten	1
Productnaamattribuut	BUX220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien