


VNMA 160408, BUX220, Snijkantuitvoering: M

Bestelgegevens

Bestelnummer	255598 M
GTIN	4045197818010
Artikelklasse	22I

Omschrijving
Uitvoering:

- Wegwerpuitvoering.
- Met één snijkant.

Opmerking:

Andere wisselplaatvormen, afmetingen en hoekradiussen op aanvraag leverbaar.

Soort: BUX220

Snijkantuitvoering: M

Snijdiepte a_p : 0,1 - 0,25 mm

Voeding f : 0,1 - 0,2 mm/omw,

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 200 m/min

Technische beschrijving

Soort	BUX220
Snijkantuitvoering	M
Snedecondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 200 m/min

Voeding f	0,1 - 0,2 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,1 - 0,25 mm
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	CBN
ISO-code wisselplaat	VNMA 160408
Aantal wisselingen/snijanten	1
Productnaamattribuut	BUX220
Producttype	Wisselplaat voor het draaien