

**DCMT 070208, Soort: CA125P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260486 CA125P
GTIN	4960664018086
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	CA125P
Snedecondities	licht onderbroken
Snij snelheid v _c Hoofdtoepassing	90 - 260 m/min
Aantal wisselingen/snikanten	2
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a _p	0,5 - 3 mm
Tolerantie	M
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	DCMT 070208
Spaanbreker	GK

Hoofdtoepassing

P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien