


**CNMG 120412, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250214 CA115P
GTIN	4960664046010
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
ISO-code wisselplaat	CNMG 120404
Soort	CA115P
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snedecondities	continu
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Hoofdtoepassing	P
Snij materiaal	HM
Spaanbreker	PMG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

