

Garant**SC.T 09T304, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260762 HB7120-1
GTIN	4045197818294
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SC.T 09T304 HB7120-1 Hoekradius: 0,4 mm
Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Spaanbreker	VM
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7120-1
Snedecndities	continu

Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T304
Aantal wisselingen/snijanten	4
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien