

**DNMG 150604, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250796 CA115P
GTIN	4960664046256
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Soort	CA115P
Snedecndities	continu
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Spaanbreker	PMG
ISO-code wisselplaat	DNMG 150604

Producttype

Wisselplaat voor het draaien