



CNMM 190616, Soort: CA115P

Bestelgegevens

Bestelnummer	250504 CA115P
GTIN	4960664043200
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 380 m/min
ISO-code wisselplaat	CNMM 190616
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecndities	continu
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	1 - 11 mm
Spaanbreker	PX
Voeding f	0,25 - 0,9 mm/omw,
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Hoekradius	1,6 mm
Soort	CA115P
Hoofdtoepassing	P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien