

**Garant****TCMT 16T304, Soort: HB7120-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260956 HB7120-1
GTIN	4045197818720
Artikelklasse	21G

**Omschrijving**

TCMT 16T304 HB7120-1 Soort: HB7120-1  
Spaanbreker: VS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

**Technische beschrijving**

Soort	HB7120-1
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	VS
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T304
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien