


**DNMG 150616, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250894 CA115P
GTIN	4960664040858
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1 - 5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 380 m/min
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	1,6 mm
Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	DNMG 150616
Spaanbreker	PH
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Soort	CA115P
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het draaien