


**SNMG 150612, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251363 CA115P
GTIN	4960664041176
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Hoekradius	1,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	170 - 380 m/min
Voeding f	0,3 - 1 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snij kanten	8
ISO-code wisselplaat	SNMG 150612
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	PH
Snijdiepte a_p	1 - 11 mm
Soort	CA115P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien