

Garant
TCMT 16T308, Soort: HB7120-1

Bestelgegevens

Bestelnummer	260958 HB7120-1
GTIN	4045197818737
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TCMT 16T308 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VS
 Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Soort	HB7120-1
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	VS
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T308
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien