

Garant**VBMT 160408, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261154 HB7120-1
GTIN	4045197818829
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VBMT 160408 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 90 - 290 m/min

Technische beschrijving

Soort	HB7120-1
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	90 - 290 m/min
Spaanbreker	VS
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,

Snedecondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien