

**DNMG 150608, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250797 CA115P
GTIN	4960664046263
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	DNMG 150608
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Spaanbreker	PMG
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Voeding $f$	0,15 - 0,6 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snedeccondities	continu
Soort	CA115P

Producttype

Wisselplaat voor het draaien