

Garant**VC.T 110304, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261454 HB7120-1
GTIN	4045197818911
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 110304 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Spaanbreker	VM
Soort	HB7120-1
Hoofdtoepassing	M
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,4 mm

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien