

**DNMG 150612, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250798 CA115P
GTIN	4960664046270
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Hoekradius	1,2 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min
Snedecoördinaten	continu
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	PMG
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 5 mm
ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Voeding $f$	0,15 - 0,6 mm/omw,
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Soort	CA115P
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes

Producttype

Wisselplaat voor het draaien