

**CC.T 09T302, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260096 CA115P
GTIN	4960664045402
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 270 m/min
ISO-code wisselplaat	CCMT09T302-HQ CA115P
Snedecoördinaten	continu
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Soort	CA115P
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Spaanbreker	HQ
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	P

Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien