

**Garant**
**DC.T 070202, Soort: HB7140-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	260351 HB7140-1
GTIN	4045197819086
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DCMT 070202 HB7140-1 Soort: HB7140-1  
 Spaanbreker: VS  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Soort	HB7140-1
Hoofdtoepassing	M
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	VS

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoekradius	0,2 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien