

**CCMT 09T308, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260098 CA115P
GTIN	4960664045426
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 270 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecoördinaten	continu
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	CCMT09T308-HQ CA115P
Tolerantie	M
Spaanbreker	HQ
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding $f$	0,05 - 0,25 mm/omw,
Soort	CA115P

Hoekradius	0,4 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien