

Garant**RC.X 1003, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260640 HB7140-1
GTIN	4045197819185
Artikelklasse	21G

Omschrijving

RC.X 1003 HB7140-1 Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Soort	HB7140-1
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Spaanbreker	VM
Snedeccondities	licht onderbroken

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	RCMX 1003
Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien