

**Garant**
**SCMT 09T308, Soort: HB7140-1**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	260744 HB7140-1
GTIN	4045197819215
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SCMT 09T308 HB7140-1 Hoekradius: 0,8 mm  
 Soort: HB7140-1  
 Spaanbreker: VS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VS
Soort	HB7140-1

Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T308
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien