


**CCMT 09T302, Soort: CA115P****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260194 CA115P
GTIN	4960664045334
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 3 mm
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	GK
Snijmateriaal	HM
Soort	CA115P
Snedeccondities	continu
Aantal wisselingen/snijanten	2
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Hoekradius	0,2 mm
Tolerantie	M

Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	90 - 340 m/min
Producttype	Wisselplaat voor het draaien