


**TNMG 160404, Soort: KW10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251582 KW10
GTIN	4960664220847
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Spaanbreker	AH
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 400 m/min
Hoofdtoepassing	N
Snijdiepte $a_p$	1 - 4 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,35 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	KW10
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien