

**HOLEX®****TNMG 160408 set van 10 stuks, Soort: HBX130****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251603 HBX130
GTIN	4045197664914
Artikelklasse	22D

**Omschrijving**

TNMG 160408 set van 10 stuks HBX130 Soort: HBX130

Spaanbreker: MM

Snijdiepte  $a_p$ : 1 - 6 mmVoeding  $f$ : 0,08 - 0,4 mm/omw,Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	1 - 6 mm
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	MM
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Voeding $f$	0,08 - 0,4 mm/omw,
Soort	HBX130

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Serie	Snijkop
Serie	Boorstang
Serie	Klemdraaihouder
Serie	eco-klemdraaihouder
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Wisselplaatindeling	neutraal