

Garant**TCMT 16T308, Soort: HB7140-1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260958 HB7140-1
GTIN	4045197819321
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TCMT 16T308 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7140-1
Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	VS
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Snedecndities	licht onderbroken
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T308
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien