

**TNMG 160404, Soort: SW05****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251582 SW05
GTIN	4960664629886
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Snijdiepte $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Voeding $f$	0,1 - 0,35 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	Ti
Spaanbreker	MU
Snedeccondities	continu
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Soort	SW05
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snijanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien