

Garant
TC.T 16T304, Soort: HB7140-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	260986 HB7140-1
GTIN	4045197819352
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TC.T 16T304 HB7140-1 Soort: HB7140-1
 Spaanbreker: VM
 Tolerantie: M
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
 Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snedecndities	licht onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Spaanbreker	VM
Soort	HB7140-1
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,4 mm

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T304
Aantal wisselingen/snijanten	3
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien