

Garant**VBMT 110304, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261144 HB7140-1
GTIN	4045197819383
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VBMT 110304 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 260 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 260 m/min
Spaanbreker	VS
Soort	HB7140-1
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,4 mm
Snedecndities	licht onderbroken

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 110304
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien