

**DC.T 070204, Soort: CA510**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260382 CA510
GTIN	4960664697557
Artikelklasse	25E

Omschrijving

DC.T 070204 CA510 Soort: CA510

Spaanbreker: HQ

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 1,5 mmVoeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 140 - 450 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snedeccondities	continu
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 450 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	HQ
Hoofdtoepassing	P

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070204
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien