

Garant**VC.T 110304, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261454 HB7140-1
GTIN	4045197819505
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 110304 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snedecndities	licht onderbroken
Soort	HB7140-1
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VM
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 230 m/min

Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien