

**DC.T 11T302, Soort: CA525****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260385 CA525
GTIN	
Artikelklasse	25E

Omschrijving**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,2 mm
Spaanbreker	HQ
Snijdiepte a_p	0,5 - 1,5 mm
Hoofdtoepassing	P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 330 m/min
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Snedeccondities	licht onderbroken
Soort	CA525
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 11T302

Aantal wisselingen/snijanten	2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien