

Garant**Steekdraaihouder, rechts, Schachtbreedte / steekbreedte w: 12/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273757 12/2
GTIN	4045197584137
Artikelklasse	21W

Omschrijving**Uitvoering:**

Vervaardigd van hoogvast gereedschapsstaal ($>1300 \text{ N/mm}^2$). In combinatie met de convexe plaatklemming wordt een maximale weerstand tegen axiale en radiale snijkrachten bereikt; hierdoor nemen de oppervlaktekwaliteit en productiviteit duidelijk toe.

Opmerking:

Vanaf 19,5 mm steekdiepte (tot steekbreedte 3 mm) resp. vanaf 24,5 mm steekdiepte (vanaf steekbreedte 4 mm) komt de tweede snijkant in contact met het werkstuk. Daarbij kan groefvorming ontstaan. Indien nodig steekdraaiplaten met één snijkant nr. 273656 – 273670 gebruiken.

Technische beschrijving

Functiebreedte L_4	12 mm
Insteekdiepte t_{\max}	14 mm
Koplengte L_1	31,5 mm
Steekbreedte w	2 mm
Bout	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Totale lengte L	150 mm
Schachtbreedte b	12 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee

axiaal insteken mogelijk	ja
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Klemschroef Type 4	279815 4
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500