




## HELIGRIP snij-inzetdelen, IC8250, Steekbreedte w / hoekradius R: 6/0,8mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	273409 6/0,8
GTIN	7291075482720
Artikelklasse	26C

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Geoptimaliseerde spanomvorming en spaancontrole.

**Toepassing:**

Voor axiaal en radiaal steekdraaien, af- en insteken, axiaal steken en voor binnenbewerking. (HELIGRIP- snij-inzetdelen voor axiaal steken alleen compatibel met HFHR-houder).

**T.b.v.:**

Snijplaathouder nr. 273766 – 273768.

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

### Technische beschrijving

Tolerantie steekbreedte w	0,05 mm
INSL	19 mm
Hoekradius R	0,8 mm
Snijdiepte $a_p$	1 - 3,6 mm
Voeding f insteken	0,13 - 0,25 mm/omw,
Steekbreedte w	6 mm

Voeding f draaien	0,24 - 0,42 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	1
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	P
Neventoepassing	M
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	T
Snijnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	45 - 260 m/min
Soort	IC8250
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien