


**HELIGRIP snij-inzetdelen, IC8250, Steekbreedte w / hoekradius R: 5/0,8mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 273409 5/0,8 |
| GTIN | 7291075488432 |
| Artikelklasse | 26C |

Omschrijving**Uitvoering:**

Geoptimaliseerde spanomvorming en spaancontrole.

Toepassing:

Voor axiaal en radiaal steekdraaien, af- en insteken, axiaal steken en voor binnenbewerking. (HELIGRIP- snij-inzetdelen voor axiaal steken alleen compatibel met HFHR-houder).

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 273766 – 273768.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Voeding f draaien | 0,23 - 0,35 mm/omw, |
| Steekbreedte w | 5 mm |
| INSL | 19 mm |
| Tolerantie steekbreedte w | 0,05 mm |
| Voeding f insteken | 0,11 - 0,21 mm/omw, |
| Snijdiepte a_p | 1 - 3 mm |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Hoekradius R | 0,8 mm |
| Aantal wisselingen/snijanten | 1 |
| Snijmateriaal | HM |
| Wisselplaatprofiel | neutraal |
| Fijn/ruw-indeling | #Ruwe/fijne afwerking |
| Hoofdtoepassing | P |
| Neventoepassing | M |
| Snedecndities | licht onderbroken |
| Spaanbreker | T |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 45 - 260 m/min |
| Soort | IC8250 |
| Producttype | Wisselplaat voor het steekdraaien |