

Garant**WCHX 10T308, Type: SM**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268494 SM
GTIN	4045197470966
Artikelklasse	21K

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468, maat 20.
geschikt voor gereedschap-Ø D_c: 20 mm
Soort: HB7120
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 110 - 220 m/min
Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 110 - 140 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	P
Type	SM
Snijsnelheid v _c Neventoepassing	110 - 140 m/min
Neventoepassing	M
Snijsnelheid v _c Hoofdtoepassing	110 - 220 m/min
Soort	HB7120
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	WCHX 10T308
Aantal wisselingen/snijanten	3
geschikt voor gereedschap-Ø D _c	20 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien