

Garant**WCHX 090304, Type: SM**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268488 SM
GTIN	4045197470782
Artikelklasse	21K

Omschrijving

T.b.v.:

Boorgereedschap nr. 268463 – 268468; maat 18.

geschikt voor gereedschap-Ø D_c: 18 mm

Soort: HB7120

Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 110 - 220 m/minSnijsnelheid v_c Neventoepassing: 110 - 140 m/min

Technische beschrijving

Snijsnelheid v _c Hoofdtoepassing	110 - 220 m/min
Hoofdtoepassing	P
Type	SM
Snijsnelheid v _c Neventoepassing	110 - 140 m/min
Neventoepassing	M
Hoekradius	0,5 mm
Soort	HB7120
Snijmateriaal	HM

ISO-code wisselplaat	WCHX 090304
Aantal wisselingen/snijanten	3
geschikt voor gereedschap-Ø D _c	18 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien