

Garant**OZ-spanmoer, Spanbereik van spanklem: 2-25mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309670 2-25
GTIN	4045197292162
Artikelklasse	31Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- Moer is inzetklaar uitgehard en rondom geslepen.
- Met kogelgelagerde drukring voor hogere houdkrachten en betere rondloopeigenschappen.

T.b.v.:

OZ-spantanghouder nr. 300695; 302460; 302462; 302475 en nr. 302477.

Technische beschrijving

Totale lengte L	30 mm
Schroefdraad	M48x2
Maximaal aanhaalmoment	180 Nm
Spanbereik van spanklem	2 - 25 mm
Buiten-Ø D	60 mm
Norm	DIN 6388 D

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Producttype	Spanmoer

Accessoires

Haaksleutelmet haak Voor moer buiten-Ø 58/62 mm	628400 58/62
---	--------------