


**HELIGRIP snij-inzetdelen, IC830, Steekbreedte w / hoekradius R: 3/0,3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273411 3/0,3
GTIN	7291075482690
Artikelklasse	26C

Omschrijving**Uitvoering:**

Geoptimaliseerde spanomvorming en spaancontrole.

Toepassing:

Voor axiaal en radiaal steekdraaien, af- en insteken, axiaal steken en voor binnenbewerking. (HELIGRIP- snij-inzetdelen voor axiaal steken alleen compatibel met HFHR-houder).

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 273766 – 273768.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,4 - 1,8 mm
Voeding f draaien	0,14 - 0,18 mm/omw,
Voeding f insteken	0,07 - 0,11 mm/omw,
INSL	15,8 mm
Steekbreedte w	3 mm
Tolerantie steekbreedte w	0,05 mm

Aantal wisselingen/snijanten	1
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	UNI
Snedecndities	sterk onderbroken
Spaanbreker	T
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Soort	IC830
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien