



ER-spantanghouder VARIA, V5, voor ER-spantang-maat: 25



Bestelgegevens

Bestelnummer	319805 25
GTIN	2050001077899
Artikelklasse	33E

Omschrijving

Voordeel:

- **Snel wisselen via slechts één klempunt, dus wisselen van gereedschap zonder gevaar voor lichamelijke letsel.**
- **Snijgereedschappen liggen vooraf ingesteld bij de machine.**
- **Korte constructie – Geringe kosten per stuk.**

Toepassing:

Hoofdzakelijk voor boren en centreren.

Opmerking:

Maximaal aanhaalmoment bij VX3 en VX4 is 5,7 Nm, bereikbaar met geschikte momentsleutel nr. 211750 gr. 5,7. Maximaal aanhaalmoment bij V5 is 10 Nm. Bij het losdraaien van de doppen niet verder dan de aanslag draaien. Voor het reinigen van de Varia gereedschapshouders en wisselinzetstukken raden wij de EWS Clean en reinigingsset aan.

Technische beschrijving

Voor ER-spantangen	25
Afkoppellengte A-maat	30 mm
Buiten-Ø D	42 mm

Opname	V5
Producttype	Spantanghouder