

**Snelwissel-beitelhouderkop, Type: C****Bestelgegevens**

Bestelnummer	318000 C
GTIN	4045197315717
Artikelklasse	36A

Omschrijving**Toepassing:**

Beitelhouderkop met vlakgeslepen grondvlak op de zo vlak mogelijke support leggen en bevestigen. Daarvoor moet eerst de boring van de centreerschijf goed worden uitgedraaid. Het afstellen gebeurt met ingespannen boorstanghouder en boorstang die onder een hoek t.o.v. de spanplaat worden gepositioneerd. Dan de wijzer op de nulstreep van de dekschijf instellen en de spanschroef stevig vastdraaien. Voor precies draaiwerk of zwaar ruwen is het nuttig om de stift met 2 paspennen te borgen. De boringen zijn aanwezig.

Levering:

Inclusief 1 excentrische hendel voor nr. 318000, 1 spansleutel voor nr. 318100; 318200.

Technische beschrijving

Maximale uitlading A	100 mm
Maximale draaibeitelhoogte h	45 mm
Maximaal aandrijfvermogen van draaibank	11,04 kW
Maximale sledebreedte SB	180 mm
Hoogte	105 mm
Boring-Ø van centreerplaat	16 mm

Boring-Ø van kop	40 mm
Type	C
Breedte	200 mm
Producttype	Beitelhouder

Accessoires

Snelwissel-boorstanghouder Type C40	318200 C40
Snelwissel-draaibitelhouder Type C40/150	318100 C40/150
Snelwissel-boorstanghouder Type C50	318200 C50
Snelwissel-draaibitelhouder Type C40/170	318100 C40/170
Snelwissel-draaibitelhouder Type C32/150	318100 C32/150
Snelwissel-draaibitelhouder Type C32/170	318100 C32/170
Spanband compleet Geschikt voor beitelhouderkop C	318150 C