

**Accuboorhamer, Type: M12CH4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	075530 M12CH4
GTIN	4002395004676
Artikelklasse	03L

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Robuuste boorhamers met pneumatisch hamermechanisme.**
- **Hoogvast metalen tandwielhuis.**
- **Rechts-/linksom draaien, slagstop en elektronische toerentalregeling.**

12 V / 4,0 Ah Red Li-ion-accuboorhamer met borstelloze POWERSTATE EC-motor, geoptimaliseerd voor boringen van \varnothing 4 – 10 mm in beton en metselwerk. Redlink Plus-elektronica – overbelastingsbeveiliging voor een lange levensduur van accu, motor en drijfwerk.

Voordeel:

Borstelloze POWERSTATE™-motor.

Levering:

Inclusief snellader, 2 x 18V accu, HD-box

Opmerking:

Zie voor bijbehorende HM-hamerboren nr. 787000 e.v. Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073808 en nr. 073840 e.v.

Technische beschrijving

Maximale spiraalboor- \varnothing in hout	13 mm
Gewicht	1,9 kg

Maximale spiraalboor-Ø in staal	10 mm
Fabrikantnummer	M12CH-402X
Accuspanning	12 V
Maximaal aantal slagen	6575 min ⁻¹
Maximale vibratie volgens EN	4,4 m/s ²
Maximale spiraalboor-Ø in beton	13 mm
Gereedschapsopname vorm	SDS-plus
Accucapaciteit	4 Ah
Slagenergie	1,1 J
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Milwaukee type B 12 V
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Toerentalbereik	0 - 900 min ⁻¹
Schacht	SDS Plus
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
geschikt voor materiaal	Staal
geschikt voor materiaal	Steen
geschikt voor materiaal	Beton
geschikt voor materiaal	Metselwerk
Producttype	Boorhamer

Accessoires

Universele HM-borenlang, met SDS-plus-opname Boor-Ø 10 mm	787060 10
Acculader Type M1218FC	073840 M1218FC
Universele HM-boorbitset, 1/4 inch (E 6,3) Boor-Ø 4-10 mm	787057 4-10
Li-ionsysteem M12B4 Accutype MB12	073815 MB12

Universele HM-borensset Boor-Ø 4-10 mm	787050 4-10
Universele HM-borenlang, met SDS-plus-opname Boor-Ø 12 mm	787060 12
Acculader Type M1218C	073840 M1218C
Universele HM-borenlang, met SDS-plus-opname Boor-Ø 8 mm	787060 8
Universele HM-borenssetlang Boor-Ø 6-12 mm	787055 6-12