



Voordeelverpakking opvulmiddel 5 stuks



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG3345 83-21
GTIN	
Artikelklasse	GGN

Omschrijving

Uitvoering:

Bij de productietechniek opvullen worden twee of meer onderdelen nauwsluitend met elkaar verbonden. Bij het gebruik van de lijm wordt het volledige opvulvlak voor de vaste verbinding gebruikt. Grote krachtoverbrenging en dynamische belastingen zijn mogelijk (hoge schaarbestendigheid).

Toepassing:

Zeer sterk, snel hardend, mechanisch bestendig, voor het op- en inlijmen van lagers, bussen, tandwielen. Viscositeit 400 – 600 mPas.

Levering:

5 × opvulmiddel, 50 ml, nr. 083345 83#21.

Opmerking:

Oppervlakken eerst voorbehandelen met universele reiniger nr. 083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

Minimaal losbreekmoment	25 Nm
Handvastheid na	2 - 5 min
Vlampunt	100 °C

Chemische basis	anaerobic methacrylate
Vorm	vloeibaar
Voor draadafmeting M tot	M20
Voor draadafmeting inch	3/4 inch
Temperatuur toepassingsgebied	-55 - 175 °C
Volledig uitgehard na	1 - 3 h
geschikt voor toepassingsgebied	Schroefdraadafdichting
geschikt voor toepassingsgebied	verbindingsmiddel
Voor draadsoort	Alle
Dynamische viscositeit	400 - 600 mPas
Dichtheid	1,1 g/cm ³
geschikt voor materiaal	Staal
Inhoud	50 ml
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS07 let op
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS05: Bijtende werking
Sterkteklasse	Zeer sterk
Demontage	alleen door verwarmen
maximale spleetmaat	0,15 mm
Eigenschap	trillingsbestendig
Eigenschap	snel hardend
Eigenschap	corrosiebestendig
Eigenschap	mechanisch bestendig
Eigenschap	thixotrop
Kleur	groen
Artikelomschrijving producent	83-21
Opslagtemperatuur	25 °C
Houdbaarheid vanaf productiedatum	12 maand
Productnaamattribuut	50 ml
Producttype	Opvulmiddel

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3345 83-21
