


**TNMG 160404, Soort: CA6525**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	251582 CA6525
GTIN	4960664472062
Artikelklasse	25E

**Technische beschrijving**

Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte $a_p$	0,8 - 4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 220 m/min
Voeding $f$	0,1 - 0,35 mm/omw,
Spaanbreker	MS
Hoofdtoepassing	M
Snedecndities	licht onderbroken
Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snijanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien