


TNMG 160404, Soort: CA4515

Bestelgegevens

Bestelnummer	251582 CA4515
GTIN	4960664600304
Artikelklasse	25E

Technische beschrijving

Snedecoördinaten	licht onderbroken
Voeding f	0,05 - 0,7 mm/omw,
Spaanbreker	STD
Hoofdtoepassing	K
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	110 - 360 m/min
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Soort	CA4515
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160404
Aantal wisselingen/snij kanten	6

Producttype

Wisselplaat voor het draaien