

HOLEX**Aantrekbout afgedicht, met boring, Geschikt voor conus: 40****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308635 40
GTIN	4045197644480
Artikelklasse	32Z

Omschrijving**Omschrijving:**

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

- Voor gereedschap met conusschacht DIN 69871 en JIS B 6339 (MAS-BT).
- In bewerkingscentra (machines met automatische gereedschapswisselaar).
- In NC-machines (machines zonder automatische gereedschapswisselaar).

T.b.v.:

FADAL, vergelijkbaar met ISO 7388, 3 mm verlengd.

Opmerking:

De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

afgedicht – met O-ring. Geen geschikte spansleutel beschikbaar.

Technische beschrijving

L ₁	19,25 mm
Kraag-Ø D	22 mm
Geschikt voor conus met kleurcode	SK 40
Kop-Ø D ₁	18,95 mm

Maximaal aanhaalmoment	50 Nm
Schroefdraad M	M16
Geschikt voor conus	40
Totale lengte L	47,5 mm
Sleutelwijdte	19 mm
Boringeigenschap	met boring
Aantrekbouten-norm	ISO 7388-3
Producttype	Aantrekbout