

**Speciale aantrekbout met binnendraad, met boring, Geschikt voor conus: 50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308740 50
GTIN	4045197151070
Artikelklasse	32Z

Omschrijving**Omschrijving:**

De gereedschapshouder wordt via de aantrekbout door de spangrijper van de spindel vast in de spindel getrokken. Aantrekbouten zijn er in verschillende uitvoeringen. Ze vormen een belangrijke verbinding tussen machine en gereedschap. De eisen aan de nauwkeurigheid, sterkte en betrouwbaarheid van aantrekbouten zijn hoog.

Toepassing:

Voor gereedschap met conusschacht **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Opmerking:

afgedicht – met O-ring.

De passende spansleutel en sleutelwijdtes vindt u in de eShop.

Bij montage van de aantrekbout op een correct aanhaalmoment letten.

Technische beschrijving

Kraag-Ø D	39,3 mm
L ₁	25,1 mm
Binnendraad	M24
Schroefdraad M	M24
Geschikt voor conus met kleurcode	SK 50
Geschikt voor conus	50
Totale lengte L	65 mm

Kop-Ø D ₁	32 mm
Maximaal aanhaalmoment	150 Nm
Binnendraaddiepte	17,5 mm
Sleutelwijdte	30 mm
Boringeigenschap	met boring
Producttype	Aantrekbout

Accessoires

Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308825 50