

**DCMT 070202, Soort: SP4019****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260470 SP4019
GTIN	
Artikelklasse	28D

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,1 - 0,45 mm/omw,
Hoofdtoepassing	UNI
Spaanbreker	73
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	30 - 440 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 4,5 mm
Soort	SP4019
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	DCMT 070202
Aantal wisselingen/snij kanten	2

Producttype

Wisselplaat voor het draaien