



Tafelslijpmachine DS met afzuiging, 400 V, Type: DS07/200A



Bestelgegevens

Bestelnummer	077514 DS07/200A
GTIN	2050001674111
Artikelklasse	03S

Omschrijving

Uitvoering:

Tafelslijpmachine met in de standaard geïntegreerde afzuiging.

Slijpstof wordt door een waterfilter en erna geplaatst kunststof voorfilter en nafilter effectief afgescheiden. **Levering zonder slijpstenen.**

Opmerking:

Geschikte slijpstenen vindt u vanaf nr. 596100.

Wattage: 500 W

Maximaal toerental: 2900 min⁻¹

Slijpsteen-Ø D: 200 mm

Slijpsteenbreedte T: 25 mm

Slijpsteenboring-Ø H: 51 mm

Capaciteit afzuiging: 6 m³/min

Technische beschrijving

Wattage	500 W
Gewicht	95 kg

Maximaal toerental	2900 min ⁻¹
Capaciteit afzuiging	6 m ³ /min
Fabrikantnummer	DS07/200A
Slijpsteenbreedte T	25 mm
Slijpsteenboring-Ø H	51 mm
Slijpsteen-Ø D	200 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Tafelslijpmachine

Accessoires

Slijpmachinesteentype dxdxh (mm) Type EK80	596350 EK80
Slijpmachinesteentype dxdxh (mm) Type NK36	596350 NK36
Slijpmachinesteentype dxdxh (mm) Type NK60	596400 NK60
Slijpmachinesteentype dxdxh (mm) Type SC80	596400 SC80
Slijpmachinesteentype dxdxh (mm) Type EK60	596400 EK60
Slijpmachinesteentype dxdxh (mm) Type SC80	596350 SC80
Slijpmachinesteentype dxdxh (mm) Type NK60	596350 NK60
Slijpmachinesteentype dxdxh (mm) Type C800	596350 C800
Slijpmachinesteentype dxdxh (mm) Type EK60	596350 EK60